

特点

- 防滑主手柄和低摩擦
- 在压接的最后阶段提供双手把手
- 全周期压接机制、确保一致、可靠的压接
- 棘齿释放机制、用于消除错误压接和障碍物
- 精密偏心
- 每个工具都有一个唯一的序列号、便于追溯
- **Durable** : 使用寿命超过 50000 次循环
- 高强度，通过硬化合金瑞典钢结构

RS Pro 压接工具、用于接头

RS 库存号: 683-1627



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 压接工具是“原始系列”手动压接工具，用于 BNC，TNC 和 N 同轴电缆连接器。可产生 5.41 mm，6.48 mm，1.69 mm/0.213 in.，2.55 in.，0.067 in. 六角形压接，最小力度，右手或左手均可。适用于电缆类型 RG108A/U，RG142B/U，RG210/U，RG223/U，RG302/U，RG58C/U，RG59B/U，RG62A/U，RG62B/U，RG71B/U

一般规格

压接工具类型	钳子
压接连接器类型	BNC
压接型	六角
应用	维护和维修、电气安装、电缆组件

机械规格

总长度	198mm
宽度	18 mm/0.71"
高度	59 mm/2.32"
高度安全	是 / 否
电线尺寸 (mm ²)	RG58, RG59, RG62, RG71
使用寿命、周期	50000
重量	350 克 /0.77 磅
压接嵌套	5.41 mm/.213" 6.48 mm/.255" 1.69 mm/.067"

认证

符合标准	符合 RoHS 标准
------	------------

