



Protection coupure

KRYTECH 815

Risque élevé - ISO D



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU D

EN 388



4X43D

ISO 13997
20 N (2039 g)

Dextérité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



STANDARD
100
CQ 979/2
IFTH

Haute protection contre les coupures sans compromis sur le confort et la dextérité. Compatible avec des écrans tactiles.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Haute protection contre les coupures sans compromis sur le confort et la dextérité. Utilisable avec des écrans tactiles.



Confort

- Un gant tricoté et vanisé sans couture pour un très bon ajustement, une bonne dextérité et flexibilité.



Durabilité

- Renfort pince pour plus de durabilité. Meilleure productivité et optimisation des coûts.



Compatible écrans tactiles

- Peut être utilisé avec des dispositifs et écrans tactiles



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Lavabilité

- Lavable jusqu'à 3 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie d'un gant et réduire les coûts et les déchets



Pratique

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Charpentiers / Menuisiers
- Construction: Métalliers / Serruriers
- Industrie du verre
- Industrie minière

APPLICATIONS

- Coupe de feuillards, Découpage de feuillards (au plasma)
- Manipulation de tôles
- Travail des métaux
- Pose de structures en acier
- Manipulation pose de structures métalliques
- Manutention de plaques de verre
- Maintenance avec risque de coupure
- Maintenance mécanique
- Manipulation de plaques métalliques épaisses



Protection coupure

KRYTECH 815

Risque élevé - ISO D

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES				
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)				
4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Polyuréthane
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir, Gris
Longueur (cm)	24-30
Tailles	6 7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/04/18/0697 EXT 01/08/20
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE