



IQ20-07BPSDP0S

IQV

INDUKTIVA GIVARE

SICK
Sensor Intelligence.



Beställningsinformation

Typ	Artikel nr
IQ20-07BPSDP0S	6042043

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/IQV



Tekniska data i detalj

Kännetecken

Konstruktion	Fyrkantig
Dimensioner (B x H x D)	20 mm x 32 mm x 8 mm
Kopplingsavstånd S_n	7 mm
Säkrat kopplingsavstånd S_a	5,67 mm
Installation i metall	Skärmad
Kopplingsfrekvens	150 Hz
Anslutningstyp	Kabel med kontakt M8, 3-polig, 0,3 m
Kopplingsutgång	PNP
Utgångsfunktion	NO
Elektriskt utförande	DC 3-ledare
IP-klassning	IP67 ¹⁾

¹⁾ Enligt EN 60529.

Mekanik/elektroteknik

Matningsspänning	10 V DC ... 30 V DC
Restvåg	≤ 10 % ¹⁾
Spänningsbortfall	< 2,5 V ²⁾
Strömförbrukning	15 mA ³⁾
Tidsfördröjning innan tillgänglighet	≤ 20 ms
Hysteres	1 % ... 15 %
Reproducerbarhet	± 5 % ⁴⁾ ⁵⁾
Temperaturdrift (från S_r)	± 10 %
EMC	Enligt EN 60947-5-2

¹⁾ Från U_V .

²⁾ Vid I_a max.

³⁾ Utan last.

⁴⁾ U_b och T_a konstant.

⁵⁾ Från S_r .

Kontinuerlig ström I_a	≤ 200 mA
Kabelmaterial	PUR
Kortslutningsskydd	✓
Polaritetsskydd	✓
Stöt och vibrationstålighet	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Omgivningstemperatur, drift	-25 °C ... +70 °C
Husmaterial	Pressgjuten zink, GD Zn
Material, aktiv yta	Plast, PA12

- 1) Från U_V .
 2) Vid I_a max.
 3) Utan last.
 4) U_b och T_a konstant.
 5) Från S_r .

Säkerhetstekniska parametrar

MTTF_D	755 år
DC_{avg}	0%

Reduktionsfaktorer

Anvisning	Värdena gäller som riktvärden, vilka kan variera
Rostfritt stål (V2A)	Ca 0,7
Aluminium (al)	Ca 0,4
Koppar (Cu)	Ca 0,3
Mässing (Ms)	Ca 0,4

Monteringsinformation


Anmärkning	Tillhörande grafik, se "monteringsinformation"
A	0 mm
B	20 mm
C	20 mm
D	21 mm
E	0 mm
F	60 mm

Klassificeringar

ECI@ss 5.0	27270101
ECI@ss 5.1.4	27270101
ECI@ss 6.0	27270101
ECI@ss 6.2	27270101
ECI@ss 7.0	27270101
ECI@ss 8.0	27270101
ECI@ss 8.1	27270101
ECI@ss 9.0	27270101
ECI@ss 10.0	27270101
ECI@ss 11.0	27270101


ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230

Monteringsinformation




Anslutningsschema

Cd-002



Måttritning (Mått i mm)

IQ20,kabel med stickkontakt M8, 3-polig



- ① Aktiv yta
- ② Driftsstatus-leD, grön
- ③ LED kopplingsstatus, gul
- ④ Monteringshål
- ⑤ Anslutning

SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder "Sensor Intelligence."

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter → www.sick.com