

操作器

61-
5441.4/K

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-5441.4...>

您的产品:



61-5441.4/K 操作器

下载中 ...

安装

安装类型: 面板安装

操作

灯罩颜色: 红色

灯罩材质: 塑料

灯罩发光: 不发光的

灯罩形状: 蘑菇头

灯罩透明度: 不透明

机械特性

开关动作: 自锁

释放方式: 钥匙解锁

拧紧力矩: 最大 0.5 Nm

重量: 0.033 kg

环境条件

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 操作器, 蘑菇头, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 自锁, 钥匙解锁


外壳颜色: 黄色

外壳材质: 塑料


刻印: 停止

产品属性: 顺时针钥匙解锁


接线图:



安装开孔:



外形尺寸:



A = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 螺钉端子