


0808804:0011
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808804:0011>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



扁平式快速标记条，10位，横向标记，带连续的数字标识：11 ... 20，白色，适用的模块宽度：8 mm，安装方式: 锁扣

商业数据

订货号	0808804:0011
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2122
产品关键代码	BG2122
GTIN	4017918596385
单件重量（含包装）	0.69 g
单件重量（不含包装）	0.69 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	已标记的端子标识
针距	8 mm
型号	扁形

标识

打印	11 ... 20
----	-----------

安装

安装类型	锁扣
------	----

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
----	-------------------------

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

尺寸

宽度	8 mm
针距	8 mm

文本框

文本框宽度	5.15 mm
文本框高度	8.15 mm

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------



0808804:0011

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808804:0011>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn