

## Universel - AS\*3\*1F AS2301F-01-08S

### Fiche technique


### General series information

- Orifice: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 3.2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

### Spécifications standards

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Taille               | 2 (Base 1/8, 1/4)           |
| Type                 | 3 (Universel)               |
| Méthode de contrôle  | 0 (Réglage à l'échappement) |
| Taraudage            | M3, M5, U10/32, Rc          |
| Port Size            | 01 (1/8)                    |
| Tube Size            | Ø8                          |
| Option               | S (Prétéflonné)             |
| Orifice calibré      | Sans                        |
| Exécutions spéciales | Sans                        |
| Contre-écrou         | Standard (hexagonal)        |

# Dimensions



## Information supplémentaire

Catalogue

[AS\\_2-3\\_1F-A\\_FR.pdf](#)