

特点

- 引线长度为 1.2m
- 双绝缘硅树脂，带多股铜导线
- 额定电流 5A

RS Pro 测试引线测试引线套件、1000V CAT

RS 库存号： 125-3735



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

此高质量万用表测试引线组提供测试引线和附件，设计符合 IEC1010 CAT III 1000 V 安全标准。适合与万用表和其他额定值高达 IEC1010 CAT III 1000 V 的测试设备一起使用。万用表的测试引线用于测试电压，电流，电容和其他类型的测试。

一般规格

导联类型	测试引线套件
连接器类型	鳄鱼夹、直角插头
应用	测试和测量、测试电压、电流、电容和其他类型的测试

套件包括

项目名称	说明	数量
测试引线	与一个 4 mm 有罩直角插头和一个 4 mm 有罩直向插头端接。	1 对
万用表探头	插入式万用表探头，带 2.0 mm 金属尖端。	1 对
夹钳钩子插头	插入式弹簧加载夹钳钩插入式弹簧加载夹钳钩。	1 对

电气规格

额定电流	15A
安全类别电压	1000V
安全类别	iii 类 1000V 。 CAT IG
安全类别级别	第三类 CAT 不过如此

机械规格

引线长度	1.2m
------	------

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	IEC1010 CAT III 1000 V

