TCT WRECKER 300mm x 6 Tpi - 5 pc

LAME DEMOLIZIONI MULTIMATERIALE WRECKER™ DENTI IN CARBURO

- Le lame multimateriale WRECKER™ con denti al carburo tagliano tutti i materiali dal metallo spesso, ghisa, legno con chiodi, viti temprate e bulloni.
- Durata fino a 50 volte maggiore rispetto alle lame Bi -metalliche standard. I denti in carburo garantiscono una lunga durata anche nelle applicazioni più difficili.
- Fino al 25% di tagli in più per carica rispetto alle lame bimetalliche standard. Ottimizzate per l'uso con utensili a batteria.
- FANG TIP™ per una facile affondamento e il raggiugimento di aree ristrette.
- Robusto corpo della lama da 1,27 mm per tagli diritti precisi.
- Altezza della lama di 25 mm per una migliore stabilità e vibrazioni minime.
- Ideale per demolizioni di più materiali (legno con chiodi o elementi di fissaggio temprati, ghisa e metallo spesso).



Article Number	48475543
Cap max taglio metallo (mm)	6 - 14
Capacità di taglio max legno con chiodi (mm)	10 - 250
Capacità di taglio max metalli non ferrosi (mm)	6 - 14
Capacità di taglio max tubo in ghisa (mm)	⌀ 10 - 250
Capacità di taglio max tubo in metallo (mm)	⌀ 10 - 250
Finestra eliminata	Si
Lunghezza lama (mm)	300
Materials suited for	Metallo spesso > 4 mm|Metallo spessore medio 1.5 - 4 mm|Ghisa|Metallo non ferroso (Rame/Al)|Legno con chiodi e viti