

165008 ✓ 有效

PLASTI-GRIP

TE 内部编号 165008

Ring Terminals & Spade Terminals, Spade Tongue, 22 – 16 AWG


Wire Size, .25 – 1.6 mm² Wire Size, 509 – 3260 CMA Wire Size,

PLASTI-GRIP

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



环形和叉形端子类型: 叉形舌片

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

形状描述	SPADE-021
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

端子角度	直式°
------	-----

电气特征

电压 (最大值)	600 V
----------	-------

主体特性

绝缘套管颜色	红色
单件重量	2.116 g
条纹颜色	红色

接触件特性

环形和叉形端子类型	叉形舌片
压线筒类型	Closed

端子方向	偏移
------	----

端子电镀材料	锡
--------	---

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	509 – 3260 CMA
----	----------------

螺钉直径	4.3 mm[.171 in]
------	-----------------

舌厚	.79 mm[.031 in]
----	-----------------

产品总长度	20.96 mm[.825 in]
-------	-------------------

适用的电线绝缘层直径（最大值）	3.6 mm[.141 in]
-----------------	-----------------

适用的电线绝缘层直径范围	2.7 – 3.6 mm[.106 – .142 in]
--------------	------------------------------

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

工作温度范围	105 °C[221 °F]
--------	----------------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

与电线电镀材料兼容	锡
-----------	---

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	1000
------	------

封装方法	零散零件
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年6月（224）
-----------------------------	--------------------------------------

SvHCs候选清单的声明更新至: 2022年6月
(224)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号, 产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号, 产品均质材料中, 铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01% (按重量计算), 或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规, TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”, 链接如下: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 47386
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 1-1377173-9
SMP 0-0165008-0

TE 产品编号 47806-2
DIES PIDG 22-16 DIE SET

TE 产品编号 169400
CERTI-LOK FRAME W/O DIES

TE 产品编号 1SET191001R0000
CRIMP-HT

TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP



压接电线插针、公端和套圈(25)

压缩连接器(3)

接头(49)

环形端子和叉形端子(537)

客户还购买了



文档

产品图纸

[PLASTI-GRIP, SPADE 22-16 8](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_165008_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_165008_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_165008_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_165008_C2.3d_igs.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_165008_C2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_165008_C2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

[MD_165008_06112018130_dmtec](#)

英文版本

[MD_165008_06112018130_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本