

## CARATTERISTICHE

- PVC nero
- Diaframma con foro per filo
- A tenuta di polvere intorno al filo
- Foro preformato

## Passacavo per cavi rotondi in PVC nero 22mm RS Pro per il massimo Di 18mm diam. Cavo

Codice RS: 605-677



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Questa gamma di passacavi ciechi RS Pro (noti anche come anelli di tenuta chiusi o tappi per fori) è dotata di una membrana.

605-661 - 20mm

605-677 - 25.5mm

## Specifiche generali

<b>Tipo passacavo</b>	Tipo rotondo
<b>Materiale</b>	PVC
<b>Colore</b>	Nero
<b>Applicazione</b>	Gestione dei cavi, per far passare il cavo in canaline o pannelli, fissare un cavo ed evitare potenziali abrasioni alla guaina dei cavi, scrivanie per ufficio alle scatole di derivazione

## Specifiche meccaniche

<b>Spessore massimo del pannello</b>	1.5mm
<b>Diametro foro pannello</b>	25mm
<b>Diametro massimo del cavo</b>	20.5mm

## Specifiche dell'ambiente operativo

<b>Temperatura d'esercizio: -</b>	Da -40 °C a 130 °C.
<b>Temperatura di esercizio minima</b>	-40°C
<b>Temperatura di esercizio massima</b>	+130°C


**Omologazioni**

<b>Standard soddisfatti</b>	ANSI/ESD S20.20:2014 E BS EN 61340-5-1
-----------------------------	--



Dimensions (mm)		
Cable Hole Ø	Panel hole Ø	Stock no.
16	20	605-661
20.5	25.5	605-677

**SR1705 Diaphragm Grommets**



Black PVC