



**NKI30/20-TV-XL** [↗](#)

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NKI, série légère

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
revêtement	Sans	

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
D	45 mm	Diamètre extérieur
B	20 mm	Largeur
C_r	31.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	48.500 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	8.600 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	12.900 1/min	Limiting speed
n_{gr}	6.800 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	106,53 g	Poids

Dimensions

F	35 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r_{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	0,5 mm	Déplacement axial



Plage de température

T_{\min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{\max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement