

tubo in plastica PUN-12X2-BL

Codice prodotto: 159670

FESTO

Con tolleranza esterna, per attacchi a innesto QS, raccordi CN e CK in poliuretano (non omologati per l'industria alimentare).



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	12 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	62 mm
Diametro interno	8 mm
Raggio min. di curvatura	33 mm
Caratteristiche tubo	Adatto per catene portacavi in applicazioni con elevate frequenze di ciclo
Condizioni di prova tubo	Idoneità per catene portacavi: >5 milioni di cicli a norma FN 942021
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Prova antincendio materiale	UL94 HB
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Omologazione	TÜV
Peso in funzione della lunghezza	0,0767 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto, filetto maschio 12 mm
Colore	Blu
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)