

Polyamide spiraalslang, vlamvertragend

- SBPAV0

SBPAV0-spiraalslang wordt gebruikt in toepassingen waar brandveiligheid belangrijk is, zoals de automobielandustrie, allerlei vormen van (openbaar) vervoer en openbare ruimten.

Hoofdkenmerken


- voor het geleiden en beschermen van bekabeling en leidingwerk
- zelfdovend volgens UL94 V0
- zeer goede slijtvastheid
- kan achteraf worden gemonteerd
- aftakken op iedere willekeurige plek, in iedere richting
- breed assortiment afmetingen



SBPAV0-spiraalslang wordt gebruikt als brandbescherming een belangrijke rol speelt.

Spiraalslang vervaardigd uit standaard polyamide 6 kunt u vinden in de Algemene catalogus.

MATERIAAL	Polyamide 6 (PA6V0)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +90 °C, met tussenpozen +120 °C
Brandbaarheid	UL94 V0
Certificering	NF F 16-101, UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Wanddikte (WT)	Spoed (P)	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Artikelnr.
SBPAV01.5	1,5	0,4	6,0	1,6	8	zwart (BK)	30 m	161-44000
SBPAV04	4	0,6	7,8	5	20	zwart (BK)	30 m	161-44100
SBPAV09	9	1,0	12,5	10	100	zwart (BK)	30 m	161-44200
SBPAV016	16	1,2	16,0	20	150	zwart (BK)	30 m	161-44300

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.