




Statut commercial: Arrêt de fabrication

Product Life Status : **END OF COMMERCIALIZATION**

TODAY
SEPT. 17, 2017

End of Commercialization
JUIN 30, 2016

Warning: this reference will not be replaced.



Principales

Gamme	PowerLogic
Gamme de produits	PowerLogic CT
Nom du produit	CT
Fonction produit	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0.5 maximum power: 4 VA Classe 1 maximum power: 7 VA Classe 3 maximum power: 8.5 VA
[In] courant nominal	200 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre et câble
Rapport de transformation de courant	200/5
[Ith] courant thermique conventionnel	12 kA
Courant dynamique admissible	2.5 Ith
Facteur de sûreté	<= 5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA à 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Encliquetable Par vis Vis de verrouillage isolée
Support de montage	Jeu de barres Platine de montage Rail DIN
Largeur	56 mm extérieur
Hauteur	84 mm extérieur
Profondeur	42 mm extérieur
Diamètre	22 mm
Poids	0.308 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3 kV
Classe d'isolation électrique	Classe B
Ouverture des barres	30,5 x 10,5 20,5 x 12,5 25,5 x 11,5
Diamètre extérieur du câble	22 mm max
Plombage	Sans
Code de comptabilité	ME

Environnement

Normes	VDE 0414 CEI 61869-2
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0...95 %
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1427 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques