


44 - Klucze płaskie metryczne



Description:

- Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych.
- Główki odchylone o 15°.
- Wymiary metryczne: od 3,2 do 42 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.



	a [mm]	A [mm]	Długość [mm]	Grubość [mm]	Głowa Szerokość b [mm]	Głowa Szerokość B1 [mm]	Waga [kg]
44.10X11	10x11	10x11	152.0	4.9	23.0	25	0.05
44.10X13	10x13	10x13	162.0	4.9	23.0	29	0.064
44.12X13	12x13	12x13	167.0	5.5	25.8	29.8	0.072
44.12X14	12x14	12x14	167.0	5.5	25.5	29.8	0.07
44.13X17	13x17		192.0	6.3	31.0	37	0.117
44.14X15	14x15	14x15	182.0	5.7	31.0	33.5	0.095
44.16X17	16x17	16x17	210.0	6.3	37.0	42	0.148
44.16X18	16x18	16x18	220.0	7.3	39.0	42	0.182
44.17X19	17x19		220.0	7.3	39.0	42	0.174
44.18X19	18x19	18x19	220.0	7.3	39.0	42	0.173
44.20X22	20x22	20x22	240.0	7.5	43.0	48.5	0.221
44.21X23	21x23	21x23	245.0	8.3	47.0	52	0.284
44.22X24	22x24	22x24	245.0	8.3	47.0	52	0.277
44.24X27	24x27	24x27	270.0	8.8	53.0	58	0.349
44.25X28	25x28		285.0	9.5	59.5	64	0.412
44.26X28	26x28	26x28	285.0	9.5	59.5	64	0.409
44.27X29	27x29	27x29	285.0	9.5	59.5	64	0.4
44.27X30	27x30	27x30	285.0	9.5	59.5	64	0.403
44.3.2X5.5	3,2x5,5	3.2x5.5	90.0	3.5	11.0	13.5	0.013
44.30X32	30x32	30x32	318.0	9.8	64.0	70	0.516
44.34X36	34x36	34x36	342.0	11.7	71.0	75	0.781
44.36X41	36x41	36x41	381.0	12.3	78.0	87	1.034
44.38X42	38x42	38x42	381.0	12.3	78.0	87	1.022
44.4X5	4x5	4x5	90.0	3.5	11.0	13.5	0.01
44.6X7	6x7	6x7	120.0	3.7	15.0	17.5	0.02
44.8X10	8x10	8x10	137.0	4.2	19.0	22	0.033
44.8X9	8x9	8x9	137.0	4.2	19.0	22	0.035