



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Appareils d'ouverture à temporisation capacitive
Nom de l'appareil	LAZR
Produits compatibles	LC1F115 à F630 LC1D09 à D80
[Us] tension d'alimentation	220...240 V CA

Complémentaires

Tension du circuit de commande [Uc]	305 V cc 348 V cc
Plage de temporisation	0,5...10 s
Hauteur	77 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	114 mm
Poids du produit	0,215 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.