

Multiprise universelle 5 prises avec interrupteur (type E)

Réf.: 0201x02052301 (1,5 m câble) | 0201x02052303 (3 m câble) | 0201x02052305 (5 m câble)



Profilé en plastique robuste, gris

Prises intégrées (tournées à 90°), rondes

Espacement extra large entre les prises: 64 mm

Câble d'alimentation de 1,5 m avec fiche coudée (en option avec câble de 3 m ou 5 m)






Protection accrue contre les contacts grâce à l'utilisation d'un obturateur

Embouts avec possibilité de fixation



Multiprise universelle 5 prises (type E) avec interrupteur

Données techniques

3.600 W Puissance	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Tension nominale	16 A Courant nominal									
<p>Câble d'alimentation: H05VV-F 3G 1,5 mm²</p> <p>Fiche: CEE 7/7 fiche type EF, coudé</p> <p>Prises de courant: Prise de terre type E (contact de terre central)</p> <p>Interrupteur : bipolaire, lumineux (rouge)</p> <p>Indice de protection: IP20</p>		   									
 <p>(Illustration similaire)</p>											
<table border="0"> <tr> <td>Réf. 0201x02052301 (1,5 m câble)</td> <td>EAN 4012096021001</td> <td>UC 10</td> </tr> <tr> <td>Réf. 0201x02052303 (3 m câble)</td> <td>EAN 4012096007821</td> <td>UC 10</td> </tr> <tr> <td>Réf. 0201x02052305 (5 m câble)</td> <td>EAN 4012096013662</td> <td>UC 10</td> </tr> </table>		Réf. 0201x02052301 (1,5 m câble)	EAN 4012096021001	UC 10	Réf. 0201x02052303 (3 m câble)	EAN 4012096007821	UC 10	Réf. 0201x02052305 (5 m câble)	EAN 4012096013662	UC 10	<p>462 x 74 x 47 mm Dimensions (L x l x H)</p> <p>454 mm Entraxe de fixation (X)</p>
Réf. 0201x02052301 (1,5 m câble)	EAN 4012096021001	UC 10									
Réf. 0201x02052303 (3 m câble)	EAN 4012096007821	UC 10									
Réf. 0201x02052305 (5 m câble)	EAN 4012096013662	UC 10									