



Merkeskilt på rull for merking av kabelbunter. For termoskrivere.

- TIPTAG PU for høye temperaturer

Merkeplater på rull som festes til kabelbunten med buntbånd i vår serie T50.

Ved å benytte folie TTRC+ får man en helt unik holdbar merking som tåler store påkjenninger.

Den trykte teksten på TIPTAG tåler ekstrem slitasje. Skulle overflaten på TIPTAG slites bort, er merkingen fremdeles synlig, da den er trukket ned i materialet - en slags tatoveringseffekt. Denne tatoveringseffekten oppstår 7 dager etter at merkingen er påført, da materialet gradvis tar opp fargen fra overflaten på TIPTAG.


Egenskaper og fordeler

- Merkeplater TIPTAG, polyurethan
- Meget holdbart og fleksibelt materiale
- For merking av større bunter og ledninger
- For buntbånd opp til 4,7mm bredde
- Benytt skriver TT4000+ og TT430 for best resultat
- Leveres på rull, perforert
- Flammehemmende
- Værbestandig
- Tåler slitasje
- God motstand mot kjemikalier



Merkingen er permanent som en tatovering.

MATERIALE	Polyurethan (PUR)
Driftstemperatur	-65°C til +120°C, kortvarig +150°C
Brennbarhetsklasse	selvslukkende
Anbefalt folie-type	TTRC+



TYPE	Lengde (L)	Bredde (W)	Pakn.	Farge	Art.nr.
TTAGPU11X65YE	65,0	11,0	190	Gul (YE)	556-25019
TTAGPU11X65WH	65,0	11,0	190	Hvit (WH)	556-25012
TTAGPU15X65YE	65,0	15,0	190	Gul (YE)	556-25011
TTAGPU15X65WH	65,0	15,0	190	Hvit (WH)	556-25007
TTAGPU11X100YE	100,0	11,0	125	Gul (YE)	556-25020
TTAGPU11X100WH	100,0	11,0	125	Hvit (WH)	556-25021
TTAGPU15X100YE	100,0	15,0	125	Gul (YE)	556-25010
TTAGPU15X100WH	100,0	15,0	125	Hvit (WH)	556-25006

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.