

PTFIX 10/S-NS35A - DIN导轨适配器



1082915

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082915>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

DIN导轨适配器，宽度: 16.3 mm，高度: 45.7 mm，颜色: 灰色



商业数据

订货号	1082915
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	BE2ZWX
产品关键代码	BEAZ11
GTIN	4055626817248
单件重量（含包装）	2.62 g
单件重量（不含包装）	2.45 g
原产地	PL

PTFIX 10/S-NS35A - DIN导轨适配器



1082915

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082915>

技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
------	------

尺寸

宽度	16.3 mm
高度	45.7 mm
NS 35/7,5深度	19.5 mm
NS 35/15深度	27 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

PTFIX 10/S-NS35A - DIN导轨适配器



1082915

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082915>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27370419
ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX 10/S-NS35A - DIN导轨适配器



1082915

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082915>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn