

Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 41 001 2600
规格	Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
浩亭电子目录	https://harting.com/19410012600

标识

类别	模块
系列	Han-Eco® Modular
模块类别	插针模块
模块尺寸	单模块

版本

接线方式	螺栓接线
公母类型	公头
针数	1
详细资料	使用浩亭压接钳 09 99 000 0830 带套管适配器的电缆可达 25mm ² 不适用于 Han-Modular® 铰链框架！

技术参数

导体截面积	1.5 ... 16 mm ²
拧紧力矩	1 ... 3 Nm 插针螺钉M6
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料 (插针)	铜合金
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %

材料特性

ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

商业数据

包装尺寸	2
净重	3.9 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140130708
eCl@ss	27440217 工业连接器的模块 (电源/信号) 。
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552