

M18 ONEFHIWF1D-121C

AVVITATORE A IMPULSI AD ALTISSIMA COPPIA ATTACCO 1" F LUNGO M18 FUEL™ ONE-KEY™

L'avvitatore ad Impulsi M18 FUEL™ ad altissima potenza con attacco lungo da 150 mm garantisce fino a 2576 Nm di coppia di serraggio

Potenza in svitatura fino a 2711 Nm di coppia, per applicazioni con bulloni M42

Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

Sensore integrato di conteggio dei colpi, per applicazioni ripetute

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile

Modalità selezionabile tramite ONE-KEY™ per impedire serraggi in sovracoppia nel range 475 - 610 Nm

Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro

Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità dell'utensile e il range di coppia desiderato (da 1 a 10)

Dimensioni: Lunghezza 57 cm, Larghezza 16.5 cm, Altezza 22 cm



REDLITHIUM™

Velocità a vuoto (giri/min)	600 / 700 / 900 / 1200
Frequenza del colpo (colpi/min)	750/ 930/ 1,200/ 1,440
Coppia in svitatura max (Nm)	2,711
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	12.7 (M18 FB12)
Kit incluso	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933499251

