

Scheda tecnica

Sonda di temperatura RS Pro, K, da -50 a +150 °C.

Codice RS: 342-9202



Dettagli sul prodotto

La sonda di temperatura RS Pro utilizza un sensore di tipo K per la misurazione di temperature fino a +150 °C. Questa sonda lunga 110 mm ha un diametro di 25 mm e include un cavo da 2 m. La sonda si blocca semplicemente sul tubo, che ospita un sensore posizionato in modo da garantire un buon contatto termico con il tubo.

Caratteristiche e vantaggi

- Adatta per la misurazione delle temperature dei tubi
- Cavo lungo 2 m
- Spina miniaturizzata
- Precisione di $\pm 0,25\%$
- Sonda lunga 110 mm
- Diametro dei pori di 25 mm



ITALIANO

Specifiche:

Migliore precisione $\pm 0,25\%$

Lunghezza del cavo 2 m

Tipo di connettore Spina miniaturizzata

Misurazione della temperatura massima $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$

Diametro della sonda 25 mm

Lunghezza della sonda 110 mm

Tipo dell'estremità della sonda Morsetto per tubi

Tipo di sonda Superficiale

Tipo di sensore K

Temperatura ambiente da -30 a $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Misurazione della temperatura minima $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Tempo di risposta 7 s