



### Krimpkous 3:1 flexibel , diverse kleuren

- TF31

TF31 komt tot zijn recht als hoge eisen aan brandveiligheid worden gesteld. De kous kan worden gebruikt voor isolatie en markering van bekabeling en leidingwerk.

#### Hoofdkenmerken


- uit polyolefine vervaardigde, dunwandige en flexibele krimpkous
- slechts enkele maten voor een breed toepassingsgebied, reduceert voorraadposities
- snel krimpend, bij lage krimptemperatuur
- vlamvertragend en UL224-VW1 listed

Gedetailleerde informatie over hetelucht gereedschap vindt u vanaf pagina 317 / 318.

Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!



Krimpkous 3:1



TF31 met een krimpverhouding van 3:1 is breed toepasbaar.

<b>MATERIAAL</b>	Polyolefine vernet (PO-X)
<b>Krimpverhouding</b>	3:1
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-55 °C tot +135 °C
<b>Minimale krimptemperatuur</b>	+90 °C
<b>Lengtekrimp</b>	+5 % / -15 %
<b>Diëlektrische sterkte</b>	37 kV / mm
<b>Brandbaarheid</b>	ASTM D876
<b>Certificering</b>	CSA, UL224 125 °C 600 V VW-1

RoHS

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
TF31-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	blauw (BU)	333-30156
	1,5	0,5	0,50	30 m	geel (YE)	333-30154
	1,5	0,5	0,50	30 m	groen (GN)	333-30155
	1,5	0,5	0,50	30 m	groen-geel (GNYE)	333-30157
	1,5	0,5	0,50	30 m	rood (RD)	333-30152
	1,5	0,5	0,50	30 m	wit (WH)	333-30159
	1,5	0,5	0,50	30 m	zwart (BK)	333-30150
	1,5	0,5	0,50	300 m	zwart (BK)	333-20150
TF31-3/1	3,0	1,0	0,60	30 m	blauw (BU)	333-30306
	3,0	1,0	0,60	30 m	geel (YE)	333-30304
	3,0	1,0	0,60	30 m	groen (GN)	333-30305
	3,0	1,0	0,60	30 m	groen-geel (GNYE)	333-30307
	3,0	1,0	0,60	30 m	rood (RD)	333-30302
	3,0	1,0	0,60	30 m	wit (WH)	333-30309
	3,0	1,0	0,60	30 m	zwart (BK)	333-30300
	3,0	1,0	0,60	150 m	zwart (BK)	333-40300

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



## Krimpkous 3:1 flexibel , diverse kleuren

## • TF31



Krimpkous 3:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
TF31-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	blauw (BU)	333-30606
	6,0	2,0	0,70	30 m	geel (YE)	333-30604
	6,0	2,0	0,70	30 m	groen (GN)	333-30605
	6,0	2,0	0,70	30 m	groen-geel (GNYE)	333-30607
	6,0	2,0	0,70	30 m	rood (RD)	333-30602
	6,0	2,0	0,70	30 m	wit (WH)	333-30609
	6,0	2,0	0,70	30 m	zwart (BK)	333-30600
	6,0	2,0	0,70	150 m	zwart (BK)	333-40600
TF31-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	blauw (BU)	333-30906
	9,0	3,0	0,80	30 m	geel (YE)	333-30904
	9,0	3,0	0,80	30 m	groen (GN)	333-30905
	9,0	3,0	0,80	30 m	groen-geel (GNYE)	333-30907
	9,0	3,0	0,80	30 m	rood (RD)	333-30902
	9,0	3,0	0,80	30 m	wit (WH)	333-30909
	9,0	3,0	0,80	30 m	zwart (BK)	333-30900
	9,0	3,0	0,80	150 m	zwart (BK)	333-20900
TF31-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	blauw (BU)	333-31206
	12,0	4,0	0,85	30 m	geel (YE)	333-31204
	12,0	4,0	0,85	30 m	groen (GN)	333-31205
	12,0	4,0	0,85	30 m	groen-geel (GNYE)	333-31207
	12,0	4,0	0,85	30 m	rood (RD)	333-31202
	12,0	4,0	0,85	30 m	wit (WH)	333-31209
	12,0	4,0	0,85	30 m	zwart (BK)	333-31200
	12,0	4,0	0,85	100 m	zwart (BK)	333-21200
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	blauw (BU)	333-31806
	18,0	6,0	1,00	30 m	geel (YE)	333-31804
	18,0	6,0	1,00	30 m	groen (GN)	333-31805
	18,0	6,0	1,00	30 m	groen-geel (GNYE)	333-31807
	18,0	6,0	1,00	30 m	rood (RD)	333-31802
	18,0	6,0	1,00	30 m	wit (WH)	333-31809
	18,0	6,0	1,00	30 m	zwart (BK)	333-31800
	18,0	6,0	1,00	60 m	zwart (BK)	333-41800

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



### Krimpkous 3:1 flexibel , diverse kleuren

- TF31



Krimpkous 3:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
TF31-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	blauw (BU)	333-32406
	24,0	8,0	1,20	30 m	geel (YE)	333-32404
	24,0	8,0	1,20	30 m	groen (GN)	333-32405
	24,0	8,0	1,20	30 m	groen-geel (GNYE)	333-32407
	24,0	8,0	1,20	30 m	rood (RD)	333-32402
	24,0	8,0	1,20	30 m	wit (WH)	333-32409
	24,0	8,0	1,20	30 m	zwart (BK)	333-32400
	24,0	8,0	1,20	60 m	zwart (BK)	333-42400
TF31-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	blauw (BU)	333-34006
	40,0	13,0	1,25	30 m	geel (YE)	333-34004
	40,0	13,0	1,25	30 m	groen (GN)	333-34005
	40,0	13,0	1,25	30 m	groen-geel (GNYE)	333-34007
	40,0	13,0	1,25	30 m	rood (RD)	333-34002
	40,0	13,0	1,25	30 m	wit (WH)	333-34009
	40,0	13,0	1,25	30 m	zwart (BK)	333-34000
	40,0	13,0	1,25	60 m	zwart (BK)	333-24000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.