

# ZB 25:UNPRINTED - 快速标记条



0802751

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0802751>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，标记笔，安装方式: 锁扣，适用的模块宽度：25 mm，标签数: 4，文本框高度: 10 mm，文本框宽度: 25 mm

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 0802751          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | BG2112           |
| 产品关键代码     | BG2112           |
| 目录页面       | 页码125 (C-3-2019) |
| GTIN       | 4046356858489    |
| 单件重量（含包装）  | 2.43 g           |
| 单件重量（不含包装） | 2.2 g            |
| 原产地        | DE               |

技术数据

产品属性

|      |       |
|------|-------|
| 产品类型 | 端子标识  |
| 针距   | 25 mm |
| 型号   | 高     |

标识

|         |   |
|---------|---|
| 标签数     | 4 |
| 每排单独标记数 | 4 |
| 标记条数目   | 4 |

尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 宽度 | 10.5 mm |
| 针距 | 25 mm   |

文本框

|       |       |
|-------|-------|
| 文本框宽度 | 25 mm |
| 文本框高度 | 10 mm |

材料规格

|              |               |
|--------------|---------------|
| 颜色           | 白色 (RAL 9010) |
| 标识材料         | PA            |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V2            |
| 材质           | 不含硅及卤素        |

环境和真实条件

防紫外线

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 规格 | ISO 4892-2:2013-03 ( 遵照 ) |
|----|---------------------------|

铭牌耐擦性

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07        |
|    | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 ( 部分 ) |

环境条件

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 环境温度 ( 运行 )      | -40 °C ... 100 °C |
| 建议环境温度 ( 存储/运输 ) | 23 °C             |
| 建议湿度 ( 存储/运输 )   | 50 %              |

标准和规范

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------|-----------------------------|

安装

|      |    |
|------|----|
| 安装类型 | 锁扣 |
|------|----|

图纸

示意图



0802751

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0802751>

分类

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| EU RoHS                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》       | 是, 无豁免           |
| EU REACH SVHC          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 ) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)