

FBST 500 TMC-N GY - 插入式跨接线



0901028
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0901028>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插入式跨接线， 安装方式: 插拔式安装

商业数据

订货号	0901028
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	CLA19Z
产品关键代码	CLA19Z
目录页面	页码386 (C-4-2019)
GTIN	4046356318006
单件重量（含包装）	120.895 g
单件重量（不含包装）	116.9 g
原产地	DE

FBST 500 TMC-N GY - 插入式跨接线



0901028

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0901028>

技术数据

产品属性

产品类型	桥接件
类型	插入式桥接件

材料规格

颜色	浅灰 (RAL 7035)
----	---------------

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

FBST 500 TMC-N GY - 插入式跨接线



0901028

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0901028>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0901028>



EAC

认证ID: EAC-Zulassung

FBST 500 TMC-N GY - 插入式跨接线



0901028

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0901028>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBST 500 TMC-N GY - 插入式跨接线



0901028
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0901028>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn