

RUOTA BG 80X25/40 CRS SFP M22 F.12 +FR

Serie Ruota BG

Ruote con anello in gomma elastica grigia e dischi in lamiera saldata, disponibili con cuscinetti a sfere, a rullini o a boccia di nylon.
Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini.

Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.


Freno anteriore a doppia azione, total stop.

Fissaggio supporto a foro singolo idoneo per bulloni diam. 10-12mm.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	80 mm
Larghezza del battistrada	E	25,0 mm
Diametro foro	d	12 mm
Peso articolo		0,740 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Altezza totale	H	106 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M10-12
Disassamento	F	33 mm
Larghezza forcella	U	40 mm
Portata		70 kg



Articoli correlati

Ricambio ruota: [12054G](#)

Versione base: [12654GFB](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico. (sales@lagspa.it).**