



### Gaines thermorétractables 3:1 et 4:1, paroi fine avec adhésif

TA32 et TA42 sont conçues pour étanchéifier, protéger de l'environnement et isoler électriquement les épissures de fils, les terminaisons, et tous composants.

#### Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable avec paroi fine adhésive
- Haut retardateur de flamme
- La paroi extérieure est conforme à l'UL224



Les gaines à paroi adhésive TA32 et TA42 sont homologuées UL224.

**i** Disponible également en manchons sur demande. Contactez-nous !

TA32, 3:1, noir, en tube de 1,2 m



Gaine thermorétractable 3:1 avec adhésif

RoHS

<b>MATIÈRE</b>	Polyoléfine réticulée (PO-X)
<b>Températures d'utilisation</b>	De -55 °C à +125 °C
<b>Temp. min. de rétreint</b>	+110 °C
<b>Point de fusion de l'adhésif</b>	+110 °C
<b>Variation longitudinale</b>	-15% max.
<b>Rigidité diélectrique</b>	15 kV/mm selon IEC 684 P2
<b>Tenue au feu</b>	UL224
<b>Homologation(s)</b>	CSA, SAE - AMS - DTL-23053/4 Class 3, UL224 125 °C 600V

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Rapport de rétreint	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
TA32-3/1	3,2	0,6	0,95	1,2 m	Noir (BK)	3:1	30-32	318-30300
TA32 4.5/1.5	4,5	1,5	1,10	1,2 m	Noir (BK)	3:1	30-32	318-30450
TA32-6/2	6,0	2,0	1,20	1,2 m	Noir (BK)	3:1	30-32	318-30600
TA32-9/3	9,0	3,0	1,30	1,2 m	Noir (BK)	3:1	30-32	318-30900
TA32-12/4	12,0	4,0	1,40	1,2 m	Noir (BK)	3:1	30-32	318-31200
TA32-19/6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	Noir (BK)	3:1	30-32	318-31900
TA32-24/8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Noir (BK)	3:1	30-32	318-32400
TA32-40/13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Noir (BK)	3:1	30-32	318-34000

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.


Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.




Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



### Gaines thermorétractables 3:1 et 4:1, paroi fine avec adhésif

TA42, 4:1, noir, en tube de 1,2 m



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Rapport de rétreint	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
TA42-4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	Noir (BK)	4:1	30-32	318-40400
TA42-8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	Noir (BK)	4:1	30-32	318-40800
TA42-12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	Noir (BK)	4:1	30-32	318-41200
TA42-16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	Noir (BK)	4:1	30-32	318-41600
TA42-24/6	24,0	6,0	2,25	1,2 m	Noir (BK)	4:1	30-32	318-42400
TA42-32/8	32,0	8,0	2,55	1,2 m	Noir (BK)	4:1	30-32	318-43200
TA42-52/13	52,0	13,0	2,55	1,2 m	Noir (BK)	4:1	-	318-45200

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.