

## 特点

- 本色普通黄铜表面
- 公制六角螺母
- 符合 DIN934 标准
- 特别适合外部使用
- 易于紧固或拧松

## RS Pro 六角螺母、本色、 M5

RS 号: 483-2514



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro 六角螺母有各种尺寸、范围从 M2 到 M6 、特别适用于建筑和装配。

这些 RS PRO 六角螺母紧固件有多种螺纹尺寸：


483-2457 – M2  
483-2485 – M3  
483-2508 – M4  
483-2514 – M5  
483-2520 – M6  
483-2542 – M8  
483-2558 – M10  
483-2564 – M12

## 一般规格

螺纹尺寸	M5
材料	黄铜
类型	已满
表面	镀镍
驾驶功能	六角
螺纹	公制
应用	海洋环境、工业应用、农业应用、一般工业、维护和维修、家庭

## 机械规格

宽度	8mm
规格	DIN 934
厚度	4mm
螺距	0.8mm
平面宽度	8mm



Nominal Dia	Pitch	A(max)	B
M2	0.40	4.0	1.6
M2.5	0.45	5.0	2.0
M3	0.50	5.5	2.4
M3.5	0.60	6.0	2.8
M4	0.70	7.0	3.2
M5	0.80	8.0	4.0
M6	1.00	10.0	5.0
M8	1.25	13.0	6.5
M10	1.50	17.0	8.0
M12	1.75	19.0	10.0
M14	2.00	22.0	11.0
M16	2.00	24.0	13.0
M18	2.50	27.0	15.0
M20	2.50	30.0	16.0
M22	2.50	32.0	18.0
M24	3.00	36.0	19.0
M27	3.00	41.0	22.0
M30	3.50	46.0	24.0
M33	3.50	50.0	26.0
M36	4.00	55.0	29.0