

L 8 W/535

Basic T5 Short | Lámparas fluorescentes tubulares, 16 mm, pequeña



Áreas de aplicación

- Comercios
- Supermercados y grandes almacenes
- Edificios públicos

Beneficios del producto

- Ideal para iluminación y decoración creativas y rentables
- Muy buen mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de toda la vida útil de la lámpara
- Delgado y compacto

Características del producto

- Vida útil media: hasta las 10.000 h (con ECE QUICKTRONIC)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	8.00 W
Eficacia medida de lámpara (dato HF 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Potencia de construcción	8.00 W

Datos Fotométricos

Flujo luminoso a 25 °C	480 lm
Tono de luz	535

Dimensiones y peso



Diámetro del tubo	16 mm
Largo	288.0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	288.00 mm
Diámetro	16.0 mm

Duración de vida

Vida útil	4500 h
Duración	8000 h ¹⁾
Vida útil lámpara	5000 h
Vida útil nominal lámpara	5000 h

¹⁾ Funcionamiento ECC/EBP

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G5
Contenido mercurio lámpara	2.5 mg
Elimin. residuos conf. directiva RAEE	Sí

Hoja de datos de producto

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía	9 kWh/1000h

Garantía de sistema


Garantía de sistema OSRAM en combinación con ECE OSRAM



Garantía

Instrucciones de seguridad

En caso de que se rompa la lámpara: www.osram.com/brokenlamp



Esquema de conexiones

Esquema de conexiones

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (alto x ancho x largo)	Volúmen	Peso bruto
---------------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------	------------

Hoja de datos de producto

4050300241814	L 8 W/535	Embalaje de envío 25	105 mm x 105 mm x 320 mm	3.53 dm ³	950.60 g
---------------	-----------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para más información sobre la garantía del sistema y los términos y condiciones de garantía, visite

▶ www.osram.com/system-guarantee

Para más información acerca del equipo de conexión electrónico QUICKTRONIC visite

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

L 8 W/535

Basic T5 Short | Lámparas fluorescentes tubulares, 16 mm, pequeña

Nombre del producto	Nombre del producto ECE	EAN	Corriente nominal	Pérdida de potencia	Flujo luminoso a 35 °C	Número de fuentes de luz
L 8W/535	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.07 A	10.50 W	450 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.07 A	10.50 W	450 lm	1
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	0.13 A	17.50 W	450 lm	2