

## Han-Yellock module M-c, grey



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	11 05 105 3001
规格	Han-Yellock module M-c, grey
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/11051053001">https://harting.com/11051053001</a>

### 标识

类别	插芯
系列	Han-Yellock®
原件	模块

### 版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
针数	5

### 技术参数

导体截面积	0.14 ... 4 mm²
额定电流	20 A
额定电压	500 V
额定脉冲电压	6 kV
污染等级	3
绝缘阻抗	>10 <sup>10</sup> Ω
接触电阻	≤2 mΩ
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

### 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 ( 鸡石灰 )

## 材料特性

材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
认证	DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	2
净重	0.5 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140109759
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522