

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2013

INFORMACE		Hodnota	Jednotka
1. Název nebo ochranná známka dodavatele		IYYAMA CORPORATION	
2. Identifikační značka modelu		TF1215MC-B1	
3. Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)		F	
4. Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)		11,0	W
5. Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)		nepoužije se	
6. Příkon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)		nepoužije se	W
7. Vypnutý stav, příkon		0,3	W
8. Příkon v pohotovostním režimu		0,6	W
9. Příkon v síťovém pohotovostním režimu		nepoužije se	W
10. Kategorie elektronického displeje		Monitor	
11. Poměr stran		4 : 3	
12. Rozlišení obrazovky (v pixelech)		1 024 x 768	pixelů
13. Úhlopříčka obrazovky		30,7	cm
14. Úhlopříčka obrazovky		12	palců
15. Viditelná plocha obrazovky		453,0	cm ²
16. Použitá technologie panelů		LED LCD	
17. Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)		Ne	
18. Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu		Ne	
19. Dostupný detektor přítomnosti v místnosti		Ne	
20. Obnovovací frekvence obrazu		60	Hz
21. Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (do):		01 03 2032	
22. Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (do)		01 03 2031	
23. Minimální garantovaná podpora výrobku (do):		01 03 2031	
24. Typ napájení:		Vnější	
i Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku)	Standardní název	-	
	Vstupní napětí	-	V
	Výstupní napětí	-	V
ii Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku)	Standardní název	-	
	Požadované výstupní napětí	-	V
	Požadovaný dodávaný proud	-	A
	Požadovaný kmitočet proudu	-	Hz