



Pushing Performance
Since 1945

Han S 200 CA-c-b/r 50mm² 0,3m



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	33 50 686 9245 003
规格	Han S 200 CA-c-b/r 50mm ² 0,3m
浩亭电子目录	https://harting.com/33506869245003

标识

类别	系统布线
系列	Han [®] S
原件	电缆组装
规格	两端预接
连接器1	母头 弯式 黑色
连接器2	母头 弯式 红色
电缆类别	铜质电缆（圆型）
电缆介绍	防油 高耐燃性 耐臭氧 耐候性

版本

电缆长度	0.3 m
芯数	1
芯结构	50 mm ²
详细资料	不得在带负载情况下插拔。 组装和安装必须由合格的电工进行。 防触电保护：安装期间，用户应采取适当措施，确保防止间接接触（故障保护）。 例如，通过限制进入区域（只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域）。

技术参数

额定电流	200 A
额定电压	1,500 V



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

额定脉冲电压	8 kV
污染等级	2
绝缘阻抗	>10 ⁸ Ω
极限温度	-40 ... +120 °C 未移动 -40 ... +90 °C 已移动
重新锁定次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP40 插配状态 IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
电缆直径	13.7 mm

材料特性

材料(电缆)	聚烯烃共聚物
颜色(电缆)	黑色
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

规格	EN 50264-3-1 EN 60811-403 耐臭氧 EN 60811-504 耐高低温 EN 60811-404 耐油 EN 60811-404 高耐燃性 EN 60811-404 耐酸 EN 60811-404 耐碱性 DIN 51900 低火灾负荷 ISO 4589-2 极限氧指数 (LOI) EN 50618 耐UV UN/ECE-R 118 轨道车辆防火 ISO 6722-1
----	--

商业数据

包装尺寸	1
原产国	罗马尼亚



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

欧洲海关关税号	85444290
GTIN	5713140262324
eCl@ss	27060327 组装好的电源线
ETIM	EC002587
UNSPSC 24.0	43211600