

BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - 配备触摸屏的壳体盖板

1335856

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1335856>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



DIN导轨壳体，可用于符合DIN 43880标准要求的配电板，锁扣盖板（不可拆卸），内置电容式2.4"触摸屏，分辨率: 320 x 240 像素，接口: 4-wire SPI，宽度: 71.6 mm，高度: 45 mm，深度: 13.5 mm

优势

- 内置2.4"触摸屏，可快速完成设备研发
- 有多种配备/不配备薄膜键盘的壳体可供选择，适合多种不同的设备要求
- 协调的壳体、键盘和显示屏设计
- 壳体盖板和上部部件可提供多种组合选项，灵活性极高
- 通过配置工具定制薄膜键盘

商业数据

订货号	1335856
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ACHBAI
产品关键代码	ACHBAI
GTIN	4063151637569
单件重量（含包装）	45.69 g
单件重量（不含包装）	40.5 g
原产地	DE

BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - 配备触摸屏的壳体盖板



1335856

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1335856>

技术数据

说明

组装说明	有关范围，请参考下载区的数据表。
------	------------------

产品属性

产品类型	盖板
外壳类型	DIN导轨壳体，可用于符合DIN 43880标准要求的配电板
壳体系列	BC
产品系列	BC 71,6..
型号	锁扣盖板（不可拆卸），内置电容式2.4"触摸屏
带通风口	否

显示器

显示器类型	TFT, IPS
显示器类型	电容性
对角	2.4 " / 6.1 cm (显示器)
屏幕分辨率	320 x 240 像素 (QVGA)
显示格式	3:4
显示照明型号	LED，白色
控制器	GT911 (Goodix)

接口

Interface	4-wire SPI
-----------	------------

尺寸

宽度	71.6 mm
高度	45 mm
深度	13.5 mm

材料规格

颜色 (外壳)	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	600
外壳材料	PC
表面特性	未处理

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度	2g (58.1 Hz ... 150 Hz)

BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - 配备触摸屏的壳体盖板



1335856

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1335856>

每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s

机械强度/滚桶

规格	IEC 60068-2-31:2008-05
下降高度	50 cm
频率	50

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半弦
加速度	15g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

防护等级 (IP代码)

规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
----	---

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-20 °C ... 70 °C
环境温度 (存放/运输)	-30 °C ... 70 °C

安装

安装类型	与上部壳体锁紧
------	---------

BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - 配备触摸屏的壳体盖板



1335856

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1335856>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - 配备触摸屏的壳体盖板



1335856

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1335856>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn