

7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging

Product ID: ST7300USBME



Ontworpen voor gebruik in ruwe industriële omgevingen kunt u met deze USB 3.0 hub uw connectiviteitsopties uitbreiden door zeven externe USB 3.0 poorten aan uw computer toe te voegen.

Nu kunt u uw dagelijkse productiviteit verhogen door krachtige en gemakkelijke toegang tot uw externe harde schijven, printers, mobiele apparaten en andere randapparatuur.



Betrouwbare prestaties zelfs in ruwe industriële omgevingen

Ontworpen voor prestatie en duurzaamheid heeft deze industriële hub een robuuste, metalen behuizing. De veelzijdige klemmenblokingang van 7-48 VDC biedt u flexibele voedingsopties voor de hub, op basis van uw eigen ingangsvoedingsbron. Bovendien wordt een uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik (0 °C tot 70 °C) ondersteund, en dus betrouwbare prestaties zelfs in veeleisende fabrieks- en industriële omgevingen.

De robuuste hub biedt ook ESD bescherming voor elke USB-poort, waardoor uw investeringen worden beschermd door schade aan uw aangesloten apparaten te voorkomen.

Veilige en veelzijdige installatie op DIN-rails of oppervlakken

Deze op een wand te monteren USB 3.0 hub kan veilig worden gemonteerd op oppervlakken, onder bureaubladen en op andere drukke plaatsen waar het risico bestaat dat USB-verbindingen los kunnen raken. Ook worden optionele DIN-railmontagesteunen meegeleverd voor de installatie in apparatuur-racks.

Ondersteunt transmissiesnelheden tot 5 Gbps

Deze industriële hub is compatibel met SuperSpeed USB 3.0 en ondersteunt een bandbreedte van 5 Gbps. Hij is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x specificaties, en ondersteunt bovendien oudere USB- randapparaten of oudere systemen zonder USB 3.0.

De ST7300USBME wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installatie in ruwe omgevingen die blootstaan aan grote temperatuurschommelingen of waarin fysieke beschadiging kan voorkomen
- Geschikt voor assemblagelijnen waar alleen klemmenblokvoeding beschikbaar is
- Voor het aansluiten van industriële printers, camera's, sensors en bewakingsapparatuur, touchscreens, CNC-machines en controllers

Features

- TAA Compliant
- Bescherm uw aangesloten apparaten met 15 kV ESD-beveiliging
- Flexibele, voor vele toepassingen geschikte gelijkstroomklemmenblokvoeding 7-48 VDC (standaard wisselstroomadapter niet ondersteund en niet meegeleverd)
- Ideaal voor ruwe industriële omstandigheden met een uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik
- Robuuste, op een wand te monteren metalen behuizing plus optionele DIN-railmontage
- Ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
- Zeven SuperSpeed USB 3.0 hubpoorten, ondersteunen een throughput tot 5 Gbps
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten

Hardware	Warranty	2 Years	
	Bus type	USB 3.0	
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL3520	
	Industriestandaarden	USB batterijplaadspecificatie Rev. 1.2 USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1	
	Interface	USB 3.0	
	Poorten	7	
	Snellaadpoort(en)	Ja	
	USB-C apparaat poort(en)	Nee	
	USB-C hostverbinding	Nee	
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s	
	MTBF	126.106 uur	
	Overspanningsbeveiliging	15 kV ESD-beveiliging	
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Connector(en)	Type connector(en)	7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - Aansluitblok (2 draden)	
	Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
	Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met klemmenblokvoeding - Geen standaard AC-adapter verkrijgbaar
Systeem- en kabelvereisten		Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort	
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power (groen)	
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Aansluitblok	
	Ingangsspanning	7 ~ 48 DC	
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)	
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)	
	Vochtigheid	5%~95% RV (niet-condenserend)	
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.1 in [54 mm]	
	Gewicht product	11.5 oz [325 g]	

	Hoogte product	1.8 in [45 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.7 in [145 mm]
	Type behuizing	Staal
	Vormfactor	Industrieel
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	22.2 oz [629 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 7-poorts industriële USB 3.0 hub 1 - USB 3.0 A - B kabel 1 - DIN-rail Montageset 1 - Klemmenblok (2-draads) 1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.