


Plastifieuse GBC 250HS Office A3

La plastifieuse GBC 250HS A3 est une solution fiable et efficace pour les besoins quotidiens de plastification au bureau. Conçue pour les environnements professionnels, cette machine à plastifier grande vitesse allie performance et facilité d'utilisation. Augmentez votre productivité et réduisez le temps de pelastification de 33% en utilisant les pochettes highspeed GBC. Avec un temps de préchauffage rapide d'une minute, elle plastifie une feuille A4 de 75 microns en seulement 36 secondes, ce qui en fait l'outil idéal pour les tâches de bureau rapides. L'interface utilisateur intuitive offre trois réglages d'épaisseur de pochette de 75 à 125 microns, ce qui permet de s'adapter à différents types de documents. L'interface est également dotée d'un bouton de marche arrière anti-bourrage qui permet de retirer en douceur les pochettes mal insérées. En outre, le voyant LED intelligent fournit des signaux visuels et sonores clairs : rouge pendant le préchauffage, bleu accompagné d'un son lorsque l'appareil est prêt, et un arrêt automatique après 15 minutes d'inactivité pour économiser l'énergie. Les LED du guide d'introduction intelligent garantissent un alignement droit de la pochette pour éviter les bourrages, ce qui rend chaque plastification parfaite. Protégez et conservez vos documents importants avec rapidité et une finition parfaite et professionnelle à chaque fois. Couleur noire et rouge.



Caractéristiques

- Temps de préchauffage rapide, prêt à l'emploi en 1 minute seulement.
- Compatible avec les pochettes de 75 à 125 microns. Plastifie du format badge au format A3.
- Les plastifieuses GBC High-Speed réduisent le temps de plastification de 33% lorsqu'elles utilisent les pochettes GBC High-Speed.
- Plastifie un document A4 (75 mic) en seulement 36 secondes.
- Plastifie 16 x A4 en 10 minutes.
- LED de statut Intelligent : s'allume en rouge pendant le préchauffage et devient bleu avec un signal sonore lorsque la plastifieuse est prête à l'emploi.
- Guide d'introduction LED intelligent : assure que les pochettes passent correctement dans la plastifieuse pour éviter les bourrages.
- L'interface utilisateur est dotée d'un bouton de marche arrière anti-bourrage qui permet de retirer facilement les pochettes mal insérées.
- Comprend un pack de démarrage de 5 pochettes A4 (75 microns).
- Economisez l'énergie grâce à la fonction d'arrêt automatique de 15 minutes, qui s'active après avoir détecté l'inactivité.
- Faible niveau sonore <50Dba pour moins de nuisances sonores.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez les pochettes de plastification GBC. Certifiée GS / TUV / CE

Spécifications

| | |
|--|--|
| Réf. Produit | 4410071EU |
| Couleur | |
| Dimensions (L x H x P) | 500 x 92 x 180 mm |
| Vitesse (mm/min) | 500 |
| Température | 125C-136C |
| Puissance | 220-240V AC 50/60Hz |
| Temps de préchauffage (min) | 1 |
| Système de chauffage | 2 from outside heated rollers |
| Procédé | 2 roller, no carrier, temperature controlled |
| Largeur maximale (mm) | 330 |
| Epaisseur maximale des étuis à plastifier (mm) | 0.5 |
| Épaisseur du film (microns) | 75-125 |
| Consommation électrique | 1400 |
| Mesures (avec classement) | 500,00 x 92,00 x 180,00 mm mm |
| Fonction "marche-arrière" | Manual reverse button |
| Durée de plastification moyenne (A4) | 36 secs (A4 80 micron) |
| Convient pour les photos | yes |
| Poids | 2640 g |
| Capacité des palettes | 0 |
| Code EAN | 5028252645577 |