

Presses hydrauliques manuelles et raccordables pour sertissage des cosses

Presse hydraulique manuelle

10 à 70 mm²

- Presse hydraulique manuelle.
 - Force : 54 kN.
 - Sertissage 10 à 70 mm².
 - 2 étages de pression (avance rapide).
 - Déclenchement automatique.
 - Système de verrouillage des matrices.
 - Tête pivotante sur 180°.
- Livrée en coffret individuel avec notice technique.

Réf.	SNCF
TR1461	7-847-7296



Presse hydraulique manuelle

10 à 95 mm²

- Presse hydraulique raccordable.
- Force : 100 kN.
- Sertissage 10 à 95 mm².
- Protection anti-corrosion (nickelage chimique).
- Système de verrouillage des matrices.
- Raccordable sur pompe ou groupe hydrauliques 700 bars.
- Equipé d'un raccord femelle RFK-M38NPT.

Réf.
TR1462



Matrices de sertissage :

Matrices	Section câble (mm ²)	Type de cosses	Réf.	Symbole SNCF
	10	préisolées série ELP	ELP460	7.847.7303
	16	préisolées série FLP	FLP460	7.847.7304
	25	préisolées série NP	NP460	7.847.7305
	10	non isolées série ELS	ELS460	7.847.7297
	16	non isolées série FLS	FLS460	7.847.7298
	25	non isolées série TN25	TN25-460	7.847.7299
	35	non isolées série TN35	TN35-460	7.847.7300
	50	non isolées série TN50	TN50-460	7.847.7301
	70	non isolées série TN70	TN70-460	7.847.7302
	95*	non isolées série TN95	TN95-460	

*Uniquement avec presse TR1462.