

LEDVANCE® Spot Fireproof (FP) 7W

Luminaire intérieur IP65 | Spot LED | diamètre de découpe 68mm



Area of application

- Chambres d'hôtel
- Bars, restaurants
- Salles de bain
- Galeries, musées
- Eclairage général
- Eclairage résidentiel
- Eclairage extérieur (sous auvent)


Avantages

- Remplace avantageusement les spots équipés de lampes halogène 50W
- Design commun pour l'ensemble de la famille Downlight / Spot
- Jusqu'à 90% d'économie d'énergie (versus halogène)
- Luminaire facile et rapide à installer
- Luminaire professionnel robuste en fonte d'aluminium et alimentation externe
- Applications extérieures (sous auvent)
- Luminaire équipé d'un joint au niveau de la collerette → étanchéité à l'air entre luminaire et support
- Résistance au feu (90 minutes) selon BS476-20:1976 et BS476-21:1976
- Certification : CE, CB, TUEV SUED

Product features

- Efficacité lumineuse : 75 lm/W
- Flux lumineux : 530lm
- Diamètre de découpe : 68mm
- Température de couleur : 3000K
- Homogénéité de la teinte : ≤4 Mc Adam ellipses
- Angle: 38°
- Protection IP65 (face avant)
- Corps en aluminium blanc et lentille en PMMA - luminaire fixe
- Température de fonctionnement admissibles : -20° à +45 °C
- Durée de vie (L70/B50): 30 000h
- 3ans de garantie

Données techniques



Désignation	EAN 10	Puissance [W]	Tension [V]	Facteur puissance [λ]	Flux lumineux [lm]	Efficacité [lm/W]	Température couleur [K]	IRC [Ra]
Spot-FP LED fix 7W/3000K IP65	4058075 000209	7W	230V	> 0.9	530	75	3000K	>80

Désignation	Angle	Durée de vie L70 / B50 [h]	Protection IP	Classe protection	Dimensions l x w ou Ø [mm]	Hauteur h [mm]	Couleur lumineaire
Spot-FP LED fix 7W/3000K IP65	38°	30000	65	II	Ø90	72	Blanc satiné

Informations conditionnement

Désignation	EAN 10	Dimensions carton l x w x h [mm]	Poids carton [g]	Volume [dm³]
Spot-FP LED fix 7W/3000K IP65	4058075 000209	110 x 100 x 110	436	2.63

Réclamations

Sous réserve de modifications sans préavis. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours avoir la version la plus à jour