




Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE NPT L700



1 bride de fixation pour pièce de centrage

CRN

Application		
Version	pour capteurs de niveau LR	
Température du fluide [°C]	-40...200	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
Résistance à la dépression	-1000 mbar	-0,1 MPa
PMSA pour des applications selon NEC [bar]	16	
Données mécaniques		
Poids [g]	440	
Matières	Tube coaxial: inox (1.4301/304); pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301)	
Raccordement capteurs	taraudage G 3/4 taraudage	
Raccord process	taraudage 3/4" NPT filetage extérieur	
Longueur L [mm]	700	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	