

HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182095>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

模块安装支架框，尺寸: B24，型号：用于插头侧 (A, B, C, ...)，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框



商业数据

订货号	1182095
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7ACD
产品关键代码	AF7ACD
GTIN	4063151218669
单件重量（含包装）	91.4 g
单件重量（不含包装）	90.83 g
原产地	CN

HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182095>



技术数据

说明

概述	此产品取代1417406 HC-M-B24-MF-H
----	----------------------------

产品属性

产品类型	模块安装支架框
系列	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
应用	模块安装支架框
类型	B24
	B48
模块插槽数目	6
型号	用于插头侧 (A, B, C, ...)
框架型号	模块安装支架框

连接数据

导线连接

导线横截面	4 mm² ... 6 mm² (用于PE导线——电源侧)
	1 mm² ... 2.5 mm² (用于PE导线 控制侧)
可连接导线横截面AWG	12 ... 10 (用于PE导线——电源侧)
	18 ... 14 (用于PE导线 控制侧)
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于安装在HEAVYCON壳体中的安装螺钉)

尺寸

HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182095>



尺寸图		
宽度	宽度	34.9 mm
高度	高度	36 mm
长度	长度	111 mm

材料规格

接触件载体材料	锌合金压铸
---------	-------

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

安装

组装说明	HC-MHR-PE16（1636981）可将PE连接扩展到16 mm²。
	对于没有侧面连接器的外壳，请在PE线缆（PE连接螺栓没有线缆保护）上使用线缆端部保护器，螺钉连接的最大螺纹长度为12 mm
	在金属壳体内使用模块支架时，必须通过模块支架的地线接口或特殊金属地线模块连接地线

HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框


1182095

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182095>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框



1182095

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182095>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182095>



CSA
认证ID: 13631



UL认证
认证ID: E118976



UL认证
认证ID: E118976

HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框



1182095

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182095>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440206
ECLASS-13.0	27440206

ETIM

ETIM 9.0	EC002312
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框



1182095
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182095>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	aa266387-c6d1-4c9a-9e7b-6a50ce512bb1

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn