




NUMBER C-176274



METRIC

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



PRINT DIST



NOTES;

- PRODUCT SPEC.: 108-5302
- APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 175152-□ (20-16AWG)
175151-□ (26-22AWG)
- MATING CONN. P/N
CAP HSG: 176285-□ (FREE HANGING)
176295-□ (PANEL MOUNT)
TAB CONTACT: 175150-□ (20-16AWG)
175149-□ (26-22AWG)
- INSTRUCTION SHEET: IS-503J

断面 "A"- "A" (SECT)



- 注:
- 適用製品規格: 108-5302
 - 適用コンタクト型番
リセ・コンタクト: 175152-□ (20-16AWG)
175151-□ (26-22AWG)
 - 嵌合相手側製品型番
キャップ・ハウジング: 176285-□ (宙吊りタイプ)
176295-□ (パネル取付タイプ)
タブ・コンタクト: 175150-□ (20-16AWG)
175149-□ (26-22AWG)
 - 取扱説明書: IS-503J

黒 (BLACK)	6	176274-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	6	176274-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社				© 19 BY AMP (Japan) LTD.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
B 改訂 FJ00-0006-93 M.S. Y.F. 5/13 '89				材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)				名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 6極 3.96mmピッチ プラグハウジング (2列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 6 Pos (DBL ROW)			
A1 改訂 J-154 M.S. Y.F. 11/8 '89				仕上 (FINISH)				一般公差			
A 改訂 J-12193 M.S. Y.F. 10/13 '89				DR. M. SHINDO '89 DE. M. SHINDO '89				10以下: ±0.2 10~30: ±0.25 30~100: ±0.3 角 度: ±3°			
O 作成 J-12119 M.S. Y.F. '89				CHK. Y. FUJITA 11/8 '89 APP. N. ONOUE 11/8 '89				SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-176274			
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE				尺度 (SCALE) REV. B SHEET 1 OF 1							