

特点

- 耐磨
- 高耐损坏性
- 一体式提携手柄、铰接盖和紧固锁扣
- 随附两个尼龙包覆的泡沫插件
- 特别适用于产品推广和保护

RS Pro 箱、360 x 510 x 114mm

RS 号: 519-150



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 设备箱采用塑料模制而成 - 聚丙烯、具有耐磨性和高耐损坏性

一般规格

| | |
|--------|------------------------------------------|
| 材料 | pp |
| 泡沫 | 是的 |
| 防水或防水 | 否 |
| 车轮 | 否 |
| 颜色 | 黑色 |
| 隔板 | 否 |
| 表面 | 纹理；光滑 |
| 可锁定 | 否 |
| 危险区域认证 | atex ; i 类 |
| 材料类型 | 塑料 |
| 应用 | 乐器；工具；电缆设备；摄影和摄像设备；测试设备；部件存储、电子产品、音频视频设备 |
| 机架导轨 | 是的 |

机械规格

| | |
|---------|---------------|
| 外部高度 | 360mm |
| 外部宽度 | 510mm |
| 外部深度 | 114mm |
| 外部尺寸 | 360x510x114mm |
| 重量 | 3.1; 8; 20kg |
| 最高 | 40kg |
| 音量 | 239l |
| 铝板的厚度 | 1mm |
| 强化 | 3 |
| LID 盖深度 | 45mm |

操作环境规格

| | |
|----|------------|
| 温度 | -20 至 80°C |
|----|------------|

保护类别

| | |
|-------|------------------------|
| ip 等级 | IP54; IP65; IP67; IPX5 |
|-------|------------------------|

认证

| | |
|----------|---------------|
| 合规性 / 认证 | ce / ur / cur |
|----------|---------------|

