

## CARATTERISTICHE

- Offrono sicurezza, affidabilità e sono convenienti

## Bullone a colletto RS PRO M5 x 10mm

Codice RS: 292-271



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Queste viti a esagono incassato sono dotate di una piccola testa cilindrica con lati verticali alti. Le viti a brugola sono ideali quando si ha meno spazio per le chiavi. Sono dotati di un lato verticale alto, il che significa che hanno anche vantaggi in termini di risparmio di spazio. Le nostre viti a testa cilindrica con esagono incassato metriche RS PRO sono realizzate in acciaio nero naturale di grado 12,9.

## Specifiche generali

<b>Forma della testa</b>	Spallamento a esagono incassato
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Finitura</b>	Semplice
<b>Tipo di filettatura</b>	Metrico
<b>Applicazioni</b>	Produzione e riparazione di veicoli, macchine utensili, produzione di macchine, riparazione e ingegneria generale, settore domestico, delle costruzioni


## Specifiche meccaniche

<b>Dimensione filettatura</b>	M5
<b>Passo filettatura</b>	0,8mm
<b>Lunghezza filettatura</b>	da 9,75 mm a 9,25 mm
<b>Lunghezza</b>	10mm
<b>Diametro nominale</b>	6mm
<b>Diametro spallamento</b>	6mm
<b>Lunghezza spallamento</b>	10mm
<b>Diametro testa</b>	da 10,22 mm a 9,78 mm
<b>Altezza testa</b>	4,5mm

## Omologazioni

Conformità/certificazioni

Standard DIN 912/ISO 7380



	6mm	8mm	10mm	12mm	l			
<b>ds</b>	Nominal	6	8	10	12	Nominal	Min	Max
	Max	5.990	7.987	9.987	11.984	10	10	10.25
	Min	5.960	7.951	9.951	11.941	12	12	12.25
<b>d</b>	M5	M6	M8	M10	16	16	16.25	
<b>Pitch</b>	0.8	1	1.25	1.5	20	20	20.25	
<b>dk</b>	Max	10.22	13.27	16.27	18.27	25	25	25.25
	Min	9.78	12.73	15.73	17.73	30	30	30.25
<b>k</b>	Max	4.5	5.5	7	8	40	40	40.25
	Min	4.32	5.32	6.78	7.78	50	50	50.25
<b>s</b>	Nominal	3	4	5	6	60	60	60.25
	Max	3.02	4.095	5.095	6.02			
	Min	3.08	4.02	5.02	6.095			
<b>t</b>	Min	2.4	3.3	4.2	4.9			
<b>b</b>	Max	9.75	11.25	13.25	16.40			
	Min	9.25	10.75	12.75	15.60			

## Please view our full range listing below

RS Stock No	Size (mm)	RS Stock No	Size (mm)
292271	6mm (M5) x 10	292338	10mm (M8) x 25
399161	6mm (M5) x 12	292344	10mm (M8) x 30
399167	6mm (M5) x 16	292350	10mm (M8) x 40
292287	6mm (M5) x 20	292366	10mm (M8) x 60
399177	6mm (M5) x 30	292372	12mm (M10) x 16
399173	8mm (M6) x 12	8229316	12mm (M10) x 20
292293	8mm (M6) x 16	292388	12mm (M10) x 25
292300	8mm (M6) x 20	292394	12mm (M10) x 30
1247266	8mm (M6) x 50	292401	12mm (M10) x 40
1247267	10mm (M8) x 12	8229319	12mm (M10) x 50
292316	10mm (M8) x 16	292417	12mm (M10) x 60
292322	10mm (M8) x 20		