




GRAE35-XL-NPP-B

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GRAE...XL-NPP-B

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	NPP	NPP
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
D SP	72 mm	Diamètre extérieur
B	25,4 mm	Largeur
C ur	650 N	Limite à la fatigue, radiale
B 1	39 mm	Largeur totale du collier de blocage
C r	25.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	15.300 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,47 kg	Poids

Dimensions

C	19 mm	Largeur, bague extérieure
S	9,5 mm	Distance piste
d 2	44,6 mm	Diamètre de bord joint bague intérieure
C a	5,6 mm	Distance trou de lubrification
d 3	55 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
W	5 mm	Largeur entre plats



facteurs de calcul

f ₀	13,8	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique