

CARACTERISTIQUES

- Structure en acier galvanisé
- Facile à inspecter pour détecter les dommages
- Absorption des chocs
- Haute résistance à l'abrasion
- Fatigue évaluée à 1 fois la limite de charge de travail A 20 000 cycles

Boulon à œillet M12 de RS PRO

RS code commande : 124-4842



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces anneaux de serrage de notre propre marque RS PRO sont destinés à des charges de traction linéaires dans la direction du filetage. Ces boulons à œil sont testés et fournis avec un certificat de test.

Caractéristiques

Type	Œillet
Limite de charge de travail	0,34t
Matériau	Acier au carbone, C15
Finition	Zingué

Spécifications mécaniques

Diamètre.	54 mm
Taille du filetage	M12
Diamètre de collier	30mm
Epaisseur de collier	11mm
Diamètre extérieur de l'œil	54mm
Poids de chacun	0,16kg
Applications	Fils de tension, Fixation des charges

Norme de sécurité

Normes Met	BS 4278 :1984
------------	---------------

