

Scheda dati

Specifiche



Luce pil. ambra - Tipo SK - Ø 30 -
Tonda - Rossa Lenti Fresnel - Alim.
da trasf.

9001SKP1R31

 Data di fine commercializzazione 1 nov 2020

 Non più disponibile

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001SK
Tipo Prodotto	Lampada spia
tipo di lenti	Fresnel Plastica
Alimentazione elemento luminoso	Tramite trasformatore 120 V AC 50/60 Hz Con trasformatore integrato 110 V AC 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	30 mm
Forma della testa	Circolare
Colore capsula o gemma	Rosso
Sorgente luminosa	incandescenza
Attacco lampada	BA 9s
Tensione alimentazione nominale [Us]	110...120 V AC
Posizione operativa	Qualunque posizione
Modalità operativa	Normale
Larghezza totale CAD	54 mm
Altezza totale CAD	70 mm
Profondità totale CAD	42 mm
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Tipologia lenti	Fresnel
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	110...120 V
Alimentazione elemento luminoso	Con trasformatore integrato
Frequenza di alimentazione	50...60 Hz
materiale lenti	Policarbonato
Dimensioni	30 mm
Sorgente luminosa	Lampadina ad incandescenza

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Grado di protezione IP	IP66

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,826 cm
Confezione 1: larghezza	5,588 cm
Confezione 1: profondità	9,398 cm
Confezione 1: peso	172,365 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >


Impronta ambientale	
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001SK



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001SK



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring




Large metal set of accessories to customize your product



Image of product / Alternate images

Alternative





9001 KM1
LAMP: P55
50 600

Input Voltage
110-120V/50-60Hz

TERMINAL TORQUE 100N.LBS. 13 N.m

→ X1 TEMP. CODE
TEMP CODE 16
→ X2

Schneider
Electric

CL 1 DIV 2 ABCD

UL LISTED
IND CONT EQ
FOR HAL/1 DC
755A

MADE IN MEXICO 16 27