

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de matrices de cambio rápido patentado para facilitar la instalación y extracción
- No se necesitan herramientas para cambiar el troquel
- Funcionamiento con mano izquierda y derecha
- Caja de almacenamiento de plástico moldeado para un transporte y almacenamiento seguros

Herramienta de crimpado tipo alicate RS Pro, de 0,1 mm² a 10 mm²

Código RS: 828-0232



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de

productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

La Marca de confianza RS Pro presenta esta herramienta de crimpado de mecanismo de carraca de liberación rápida diseñada para crimpar varios tipos de terminales en cables y cables adecuados. Con matrices de terminación reemplazables diseñadas para soportar diferentes tamaños de juego de terminales, la herramienta de crimpado es ideal para trabajos de producción y aplicaciones de mantenimiento. Los diferentes tamaños de crimpado están incluso codificados por colores para mayor facilidad de uso.

Especificaciones

Tipo de herramienta de crimpado	Alicates
Tipo de conector de crimpado	Terminales aislados
Carraca ajustable	Sí
Aplicaciones	Esta herramienta de crimpado de terminal versátil y fiable se puede utilizar para crimpar a todos los tipos de terminales aislados en cables y, como tal, tiene una amplia gama de usos en aplicaciones eléctricas. Estas herramientas de crimpado de terminal de carraca RS Pro se pueden utilizar en: Desarrollo de prototipos, electrónica, ingeniería, prueba y medida

Especificaciones mecánicas

Longitud total	254mm
-----------------------	-------

Aprobaciones

Se cumplen los estándares	Compatible con RoHS
----------------------------------	---------------------



CONNECTOR TYPE	APPLICATION	QTY	MATERIAL
1 Die For Insulated Terminal	AWG 22-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 mm ²	1 Set	AISI-4140 Treatment: Finished with heat treatment Surface Treatment: Zinc phosphate
2 Die For Non-Insulated Terminal	AWG 20-16/16-14/12-10/8 DIN 0.5-1.5 / 1.5-2.5 / 4-6 / 10 mm ²	1 Set	
3 Die For Open Barrel Terminal	AWG 20-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 mm ²	1 Set	
4 Die For Open Barrel Terminal	AWG 26-24/24-22/22-18 DIN 0.1-0.25/0.25-0.5/0.5-1.0 mm ²	1 Set	
5 Die For Open Barrel Terminal & D-Sub, V3.5	AWG 14 / 22 / 8-6 DIN 2.5 / 0.5 / 8-10 mm ²	1 Set	
6 Die For Spark Plug Connector	AWG 17 1mm ²	1 Set	
7 10" Quick Change Ratchet Crimper		1 Pc	Carbon Steel (body)

