




HV kantbeskyttelse

Kantbeskyttelse benyttes, hvor kabler og ledninger ledes gennem metalvægge eller apparater. Giver en god mekanisk beskyttelse.

Egenskaber og fordele


- Beskytter kabler mod skarpe kanter
- Giver ekstra trækaflastning
- Fleksibel og let at montere
- Høj resistens mod kemikalier og miljømæssige påvirkninger




Kabelgennemføringer for aflange huller.

MATERIALE	Polyvinylklorid (PVC)	Polyvinylklorid, flammehæmmende (PVC-FR)
Driftstemperatur	-30 °C til +60 °C	
Hårdhed Shore A	70±5	56±5
Brændbarhed	Iht. UL94 HB	Iht. UL94 V0


RoHS ✓




HV1101




HV1201 til HV1218




HV1301 til HV1305




HV1401




HV1402




HV1502




HV1606



HV1607



HV1608



HV kantbeskyttelse

TYPE	Tegning	Bundt Ø max.	Hul Ø (FH)	Ø D	H (H)	H (H2)	Materiale	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HV1101		25,5	19,0	12,0	10,0	1,6	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186221	633-01010
HV1212		9,0	6,0	4,0	7,0	1,0	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186368	633-02120
HV1201		9,5	6,4	4,0	5,6	1,6	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186238	633-02010
HV1201B		9,5	6,4	4,0	6,5	2,5	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186252	633-02020
HV1215		10,0	8,0	6,0	5,0	1,0	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186375	633-02150
HV1209		11,0	9,0	4,0	5,5	1,5	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186344	633-02090
HV1208		14,0	9,5	8,0	8,0	1,5	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186320	633-02080
HV1207		14,0	10,0	6,0	6,4	1,5	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186313	633-02070
HV1218		14,0	10,0	6,0	9,0	4,0	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186405	633-02180
HV1216		14,5	8,0	5,0	6,5	1,5	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186399	633-02160
HV1210		15,0	9,0	6,0	10,5	2,0	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186351	633-02100
HV1203		17,5	12,0	10,0	6,8	2,0	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186269	633-02030
HV1204		17,5	12,0	10,0	8,8	4,0	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186276	633-02040
HV1206		17,5	12,0	10,0	10,8	6,0	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186306	633-02060
HV1205		17,5	13,5	10,0	8,7	4,0	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186283	633-02050
HV1303		15,9	11,0	8,0	6,4	1,6	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186450	633-03030
HV1301		15,9	11,0	8,0	7,0	1,0	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186429	633-03010
HV1302		15,9	11,0	8,0	9,0	3,0	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186443	633-03020
HV1304		15,9	11,0	8,0	10,8	6,0	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186467	633-03040
HV1305		24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	Hvid (WH)	4031026186481	633-03059
		24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186474	633-03050
HV1401		15,9	9,5	5,0	4,8	0,8	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186498	633-04010
HV1402		23,0	18,5	6,0	7,0	2,0	PVC-FR	Sort (BK)	4031026186504	633-04020
HV1502		11,5	8,0	6,5	8,0	1,5	PVC	Sort (BK)	4031026186511	633-05020
HV1606		31,0	25,0	17,0	11,0	3,0	PVC-FR	Grå (GY)	4031026186528	633-06068
HV1607		43,0	37,0	29,0	11,0	3,0	PVC-FR	Grå (GY)	4031026186535	633-06078
HV1608		58,0	52,0	44,0	11,0	3,0	PVC-FR	Grå (GY)	4031026186542	633-06088

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.