

产品参数表

规格



Illuminated push button head,
Easy Harmony XB2, metal, flush,
transparent, 22mm, spring return

ZB2BW37C

主要信息

产品系列	Easy Harmony XB2
产品类型	带灯按钮头部
边框材料	镀镍金属
组件名称	ZB2
信号单元头部形状	圆形
电气回路类型	控制回路
操作员类型	弹簧复位
操纵杆外形	透明 平头, 未标记
设备简介	基本要素
操纵头类型	Flush
产品短名	XB2
每件单独销售数量	1

补充信息

机械寿命	3000000 次
安装直径	22.5 mm
高度	29 mm
宽度	29 mm
深度	34 mm
净重	0.030 kg
操作头类型	弹簧复位
操作头或镜片颜色	透明
标识	未标记
产品认证	CCC CE
带屏蔽绝缘	No
产品适用范围	ZB2..C

环境

运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
过电压种类	Class I 符合 IEC 60536
IP 等级	"IP65"
IK 等级	IK06
保护处理	TC/TH
符合标准	GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.9 cm
Package 1 Width	2.9 cm
Package 1 Length	3.45 cm
Package 1 Weight	27.2 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	40.0 cm
Package 2 Length	15.0 cm
Package 2 Weight	5.03 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	3000
Package 3 Height	60.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	90.0 cm
Package 3 Weight	99.8 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Mercury Free
- ✓

RoHS Exemption Information


支持

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作

尺寸图


尺寸



安装和间隙

安装和间隙

面板开孔



	通过螺纹型夹持端子连接			
	a (毫米)	a (英寸)	b (毫米)	b (英寸)
•B2BA•C/•B2BL•C/•B2BP•C/•B2BS4•C/•B2BD•C/•B2BJ•C/ •B2BG•C/•B2BW•C	40	1.57	30	1.18
•B2BC•C/•B2BS5•C/•B2BS8•C/•B2BT•C	40	1.57	40	1.57
•B2BR•C/•B2BS6•C	60	2.36	60	2.36

(1) 建议 Ø 22.5 毫米/0.89 英寸 (Ø 22.3 毫米₀^{+0.4}/0.88 英寸₀^{+0.016})

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

