

# UMK-SE 11,25 - 侧面组件

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2970002>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

通用模块，包括：侧面组件，宽11.25 mm，带标记条插槽



## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 2970002          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | ACHDCA           |
| 产品关键代码     | ACHDCA           |
| 目录页面       | 页码760 (C-1-2013) |
| GTIN       | 4017918087531    |
| 单件重量（含包装）  | 5.9 g            |
| 单件重量（不含包装） | 5.9 g            |
| 原产地        | PL               |

# UMK-SE 11,25 - 侧面组件

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2970002>



## 技术数据

### 产品属性

|      |         |
|------|---------|
| 产品类型 | 面板安装基座侧 |
| 外壳类型 | 挤压型材外壳  |
| 壳体系列 | UMK     |
| 产品系列 | UMK SE  |
| 型号   | 侧面元件    |
| 带通风口 | 否       |

### 尺寸

|     |          |
|-----|----------|
| 尺寸图 |          |
| 深度  | 15.5 mm  |
| 长度  | 11.25 mm |

### 外部尺寸

|          |       |
|----------|-------|
| 型材宽度（外部） | 77 mm |
|----------|-------|

### 内部尺寸

|          |         |
|----------|---------|
| 型材宽度（内部） | 72.2 mm |
|----------|---------|

### 材料规格

|              |               |
|--------------|---------------|
| 颜色 (外壳)      | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V2            |
| 外壳材料         | PA            |
| 表面特性         | 未处理           |

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 环境温度（运行） | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
|----------|----------------------------|


# UMK-SE 11,25 - 侧面组件

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2970002>



## 图纸



# UMK-SE 11,25 - 侧面组件

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2970002>



## 认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2970002>



UL认证

认证ID: E240868

# UMK-SE 11,25 - 侧面组件

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2970002>



## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UMK-SE 11,25 - 侧面组件

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2970002>



## 产品环境合规性

|  |                  |
|--|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|  | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)