

**KBS25-PP-AS**

Douille à billes

Douille à billes KBS...-PP-AS, série massive, version réglable, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Size code	25
-----------	----

dimensions principale & données de performance

F_w	25 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	40 mm	Diamètre extérieur
L	58 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C_{min}	2.800 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 min}$	2.220 N	Capacité de charge stat.
C_{max}	2.950 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 max}$	2.850 N	Capacité de charge stat.
$\approx m$	0,186 kg	Poids

Cotes de montage

L_2	43,7 mm	
	H13	Tolérance
B_{L2}	1,85 mm	
B_3	1 mm	
D_N	37,5 mm	
N_2	2,5 mm	
X	62 °	
	6	Nombre de rangées de billes

